



MASTER SON APIA Plus Xtra

MASTER SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24

Zuverlässige Lösung mit weniger Frühausfällen als herkömmliche Hochdruck-Natriumdampflampen aufgrund der APIA-Technologie (Active Philips Integrated Antenna)

Hinweise

- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	E27
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	40.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	- [Not Specified]
Lichtstrom	6.600 lm
Farbkoordinate X (Nom)	0,54
Farbkoordinate Y (nom.)	0,42
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	1900 K
Nennlichtausbeute (nom.)	89,19 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	-

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	74,0 W
Spannung (Nom)	92 V
Spannung (Nom)	92 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Beschichtetes Glas
Kolbenform	B70 [B 70 mm]

Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	12,2 mg

MASTER SON APIA Plus Xtra


Quecksilbergehalt (Nom)	12,2 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	74 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473380

Produktdaten

Bestell-Produktname	MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24
Gesamt-Produktcode	872790092817400


Bestellcode	92817400
Material-Nr. (12NC)	928150719835
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900928174
Zähler – Pakete pro Außenkarton	24
EAN Umverpackung	8727900928181

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	C (max)
MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	71 mm	156 mm

Photometrische Daten





Light Distribution Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24



Spectral Power Distribution Colour - MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24

MASTER SON APIA Plus Xtra

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24

Lumen Maintenance Diagram - MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24

