



MASTER MHN-SB

MASTER MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

Compact quartz metal halide lamp with single pinch

Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente in apparecchi per illuminazione totalmente chiusi, anche durante i test (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- L'apparecchio per illuminazione deve essere in grado di contenere frammenti caldi in caso di rottura della lampada
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	Cable
Posizione di funzionamento	P15 [Parallelo +/-15D o orizzontale (HOR)]
Vita al 50% di guasti (Nom)	4.500 ore

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	956 [CCT of 5600K]
Designazione colore	Daylight
Coordinata Y cromaticità (Nom)	334
Coordinata cromatica Y (Nom)	366
Temperatura del colore correlata	5600 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	108 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	81
Lunghezza arco O (Nom)	25 mm

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	2.070,0 W
Tensione (Nom)	205 V

Tensione (Nom)	205 V
----------------	-------

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	TD40

Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	215 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	2277 kWh


Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO
Nome completo prodotto	MASTER MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

MASTER MHN-SB

Full EOC	872790092860000
Descrizione codice locale	MHNSB200095HO
Codice d'ordine	92860000
Codice materiale (12NC)	928196805130
Codice locale	MHNSB200095HO
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1


EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291548454
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8727900928600

Disegno tecnico




Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO	41 mm	25 mm	50 mm	157 mm	188 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

Durata



Life Expectancy Diagram - MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO



Lumen Maintenance Diagram - MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

