



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU10 [GU10]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Narrow Cone
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Angolo del fascio (Nom)	36 °
Flusso luminoso	215 lm
Intensità luminosa (Nom)	470 cd
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura del colore correlata	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	79,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	215 lm

Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	2,7 W
Corrente lampada (Nom)	29 mA
Potenza equivalente	25 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,5
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. massima involucri (Nom)	50 °C

CorePro LEDspot MV

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Forma lampadina	PAR16 [PAR 2"/50 mm]
-----------------	----------------------

Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	F
Adatto all'illuminazione d'accento	Si
Consumo energetico kWh/1000 h	3 kWh
Numero di registrazione EPREL	387359
EyeComfort	Si

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D
----------------------	--------------------------------------



Nome completo prodotto	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D
Full EOC	871869675209800
Descrizione codice locale	CLAGU102582736
Codice d'ordine	75209800
Codice materiale (12NC)	929001217532
Codice locale	CLAGU102582736
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696752098
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696752104

Disegno tecnico



Product	D	C
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 mm	53 mm

Fotometrie




Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D

General uniform lighting - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D

CorePro LEDspot MV

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827
36D

