



# CorePro LEDspot MV



## Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU10
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Narrow Cone
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Angolo del fascio (Nom)	36 °
Flusso luminoso	370 lm
Intensità luminosa (Nom)	740 cd
Designazione colore	Bianco (WH)
Temperatura del colore correlata	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	80,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	370 lm

Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	4,6 W
Corrente lampada (Nom)	39 mA
Potenza equivalente	50 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.5
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	72 °C

# CorePro LEDspot MV

## Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

## Meccanica e corpo

Forma lampadina	PAR16 [PAR 2"/50 mm]
-----------------	----------------------

## Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	F
Adatto all'illuminazione d'accento	Sì
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh
Numero di registrazione EPREL	391858
EyeComfort	Sì

## Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D
----------------------	--------------------------------------



Nome completo prodotto	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D
Full EOC	871869672837600
Descrizione codice locale	CLAGU105083036
Codice d'ordine	72837600
Codice materiale (12NC)	929001218102
Codice locale	CLAGU105083036
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696728376
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696728383

## Disegno tecnico



Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm

## Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

Accent Lighting Spots - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D


# CorePro LEDspot MV

## Fotometrie




Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

## Durata



Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

