



Lampes CorePro LEDbulb forme classique filament

LED classic 100W A67 WW FR ND 1CT/10

La lampe à incandescence appartient peut-être au passé, mais son côté chaleureux étincelant et sa forme élégante sont indémodables. Vous pouvez désormais retrouver le design et l'atmosphère de l'incandescence grâce à la nouvelle gamme Classic LED Filament, disponible en formes standards, flammes ou sphériques.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	1 521 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	132,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
--	------

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	11,5 W
Courant lampe (nom.)	88 mA
Puissance équivalente	100 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	48 °C

Lampes CorePro LEDbulb forme classique filament

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Non

Mécanique et boîtier

Finition ampoule Dépoli

Forme de la lampe A67 [A 67 mm]

Approbation et application

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 12 kWh

EyeComfort Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande LED classic 100W A67 WW FR ND
1CT/10

Nom de produit complet LED classic 100W A67 WW FR ND
1CT/10

Code EOC 871869673926601

Code de commande 73926601

Code 12NC 929001802731


Quantité par pack 1

Code EAN – Produit/Boîte 8718696739266

Conditionnement par carton 10



Codes EAN/UPC – Boîte 8718696756300

Schéma dimensionnel



Product	D	C
LED classic 100W A67 WW FR ND 1CT/10	70 mm	124 mm

Données photométriques




General uniform lighting - LED classic 100W A67 WW FR ND 1CT/10

Spectral Power Distribution Colour - LED classic 100W A67 WW FR ND
1CT/10

Lampes CorePro LEDbulb forme classique filament

Données photométriques



Light Distribution Diagram - LED classic 100W A67 WW FR ND 1CT/10

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - LED classic 100W A67 WW FR ND 1CT/10



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 100W A67 WW FR ND 1CT/10

