



Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Classic LEDCandle ND 2-25W B35 B22 827 CL

Grâce à leur conception classique aux accents vintage, les lampes flammes et lustres LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes flammes ou sphériques incandescentes classiques avec les avantages de la longue durée de vie que procure la technologie LED. Elles produisent une lumière blanche ou chaude esthétique et décorative tout en économisant près de 90 % en coûts énergétiques par rapport aux lampes flammes et sphériques traditionnelles.

Données du produit

Informations générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	
Culot	B22 [B22]	70 %	
Durée de vie nominale	15 000 h	Fonctionnement et électricité	
Nombre de cycles d'allumage	20 000	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Type de lampe	LED	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Référence de mesure de flux	Sphere	Consommation électrique	2 W
Conforme à RoHS	Oui	Courant lampe (nom.)	20 mA
Données techniques de l'éclairage		Puissance équivalente	25 W
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Flux lumineux	250 lm	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Facteur de puissance (fraction)	0.4
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K	Tension (nom.)	220-240 V
Efficacité lumineuse (nominale)	125,00 lm/W		
Cohérence des couleurs	<6		
Indice de rendu de couleur (IRC)	80		

Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Température

Température maximale du produit (nom.)	36 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	B35 [B 35 mm]


Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	2 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	400292
EyeComfort	Oui

Données du produit



Nom du produit de la commande	CLA LEDCandle ND 2-25W B35 B22 827 CL
Nom de produit complet	Classic LEDCandle ND 2-25W B35 B22 827 CL
Code EOC	871869676690300
Code de commande	76690300
Code 12NC	929001815602
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696766903
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696766910

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CLA LEDCandle ND 2-25W B35 B22 827 CL	35 mm	93 mm

Données photométriques




General uniform lighting - CLA LEDCandle ND 2-25W B35 B22 827 CL

Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle ND 2-25W B35 B22 827 CL


Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle ND 2-25W B35 B22 827 CL

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle ND 2-25W B35 B22 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle ND 2-25W B35 B22 827 CL

