



Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL

Grâce à leur conception classique aux accents vintage, les lampes flammes et lustres LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes flammes ou sphériques incandescentes classiques avec les avantages de la longue durée de vie que procure la technologie LED. Elles produisent une lumière blanche ou chaude esthétique et décorative tout en économisant près de 90 % en coûts énergétiques par rapport aux lampes flammes et sphériques traditionnelles.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	470 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	109,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	4,3 W
Courant lampe (nom.)	40 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.4
Tension (nom.)	220-240 V

Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Température

Température maximale du produit (nom.)	45 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	P45 [P 45 mm]


Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387410
EyeComfort	Oui

Données du produit


Nom du produit de la commande	CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL
Nom de produit complet	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL
Code EOC	871869680973000
Code de commande	80973000
Code 12NC	929001890502
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696809730
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696809747

Schéma dimensionnel




Product	D	C
CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL	45 mm	82 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL

Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Données photométriques




General uniform lighting - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL

