



CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen



CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Die LED-Speziallampen können für bestimmte Anwendungen einfach installiert werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	E27 [E27]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	240 Grad
Lichtstrom	950 lm
Lichtfarbe	Weiß (WH)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	100,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1,0

Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1

Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	9,5 W
Lampenstrom (Nom)	84 mA
Äquivalente Leistung	68 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,51
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	85 °C

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	Röhre

Genehmigung und Anwendung


Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	10 kWh
EPREL Registrierungsnummer	415169
EyeComfort	Ja

Produktdaten

Bestell-Produktname	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830
---------------------	---


Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830
Gesamt-Produktcode	871869681451200
Bestellcode	81451200
Material-Nr. (12NC)	929001901402
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696814512
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696814529

Abmessungsskizzen




Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830



General uniform lighting - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830


CorePro Kunststoff-LED-Speziellampen

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

