



MASTER LEDtube EM/ Mains T8



MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8

Philips MASTER LEDtube integrerar en LED-ljuskälla i traditionellt lysrörsformat. Den unika designen ger ett enhetligt visuellt intryck som inte går att skilja från traditionella lysrör. Dessa T8 LED-lysrör är rätt val för fullständig prestanda och är utformade för att klara alla vardagsförhållanden. Oslagbara besparingar tack vare låg energiförbrukning och exceptionellt lång livslängd gör att detta lysrör klarar alla krävande användningsområden.

Varning och Säkerhet

- OBSERVERA: Den totala energieffektiviteten och ljusfördelningen i installationer med dessa lampor kommer att variera beroende på utförande.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 ROT
Nominell livslängd	75 000 h
Driftcykel	200 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Spridningsvinkel (nom)	160 °
Ljusflöde	2 000 lm
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K

Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	160 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	0,5
Stroboskopisk effekt	0,2
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	12,5 W
Lampström (max)	63 mA
Lampström (min)	52 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Spänning (nom)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	36 W
Ingående ström vid nätspänning	8
Max antal lampor på automatsäkring av B-typ 10 A – Nätspänning	90
Max antal lampor på automatsäkring av typ B, 10 A – EM-driftdon utan kompakt sockel	115
Max antal lampor på automatsäkring av typ B, 10 A – EM-driftdon med kompakt sockel	15
Max antal lampor på automatsäkring av B-typ 16 A – Nätspänning	150
Max antal lampor på automatsäkring av typ B, 16 A – EM-driftdon utan kompakt sockel	190
Max antal lampor på automatsäkring av typ B, 16 A – EM-driftdon med kompakt sockel	25

Temperatur

Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C
T-Case max. (nom)	50 °C

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Plast

Produktens längd	1 200 mm
Lampform	T8


Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	C
Energisparande produkt	Ja
Godkännandemärkningar	Uppfyller RoHS TUV CE-märkning KEMA Keur-certifikat
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	13 kWh
EPREL-registreringsnummer	1206966

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8
Fullständigt produktnamn	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8
Full EOC	871869959235600
Beskrivning av lokal kod	8295224
Beställningsnummer	929001922602
Materialnummer (12NC)	929001922602
Lokal kod	8295224
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699592356
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718699592363



Måttskiss



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1 198,2 mm	1 205,3 mm	1 212,4 mm


MASTER LEDtube EM/Mains T8

Fotometriska data




General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8

Livslängd




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8

