



MASTER LEDtube EM/ Mains



MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8

Philips MASTER LEDtube integra una sorgente luminosa a LED in una forma fluorescente tradizionale. Il suo design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, identico a quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Ideale per chi è alla ricerca di un buon rapporto qualità prezzo con un budget limitato e necessita della sostituzione del gruppo lampada con un effetto luce e una durata migliori.

Warnings and safety

• -

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 ROT
Durata nominale	75.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	200.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Angolo del fascio (Nom)	160 °
Flusso luminoso	2.100 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura del colore correlata	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	168 lm/W

Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Valore di tremolio (PstLM)	0,5
Effetto stroboscopico	0,2
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	12,5 W
Corrente lampada (Max)	63 mA
Corrente lampada (Min)	52 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s

MASTER LEDtube EM/Mains

Fattore di potenza (frazione)	0,9
Tensione (Nom)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	36 W
Corrente di spunto di alimentazione	8
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Rete	90
N. max lampade su MCB B tipo 10 A - Reattore EM senza attacco comp.	115
N. max lampade su MCB B tipo 10 A - Reattore EM con attacco comp.	15
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Rete	150
N. max lampade su MCB B tipo 16 A - Reattore EM senza attacco comp.	190
N. max lampade su MCB B tipo 16 A - Reattore EM con attacco comp.	25
Compatibilità del ballast	EM/Mains

Temperatura

Range temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C
Temp. massima involucro (Nom)	50 °C

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Plastica
Lunghezza prodotto	1.200 mm

Forma lampadina	T8
-----------------	----


Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	C
Prodotto per il risparmio energetico	SI
Marchi di approvazione	Conformità RoHS TUV Marchio CE Certificato KEMA Keur
Consumo energetico kWh/1000 h	13 kWh
Numero di registrazione EPREL	1206967

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8
Nome completo prodotto	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8
Full EOC	871869959237000
Descrizione codice locale	MLTVAL36840HO
Codice d'ordine	59237000
Codice materiale (12NC)	929001922702
Codice locale	MLTVAL36840HO
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699592370
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718699592387


Disegno tecnico




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm

MASTER LEDtube EM/Mains


Fotometrie



General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8

Durata




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8

MASTER LEDtube EM/Mains

Durata



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8

