



CorePro LEDlinear MV



CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

CorePro R7S ersätter traditionella linjära R7S-ljuskällor med dubbla ändar. Utformningen sprider ljuset åt alla håll precis som en halogenlampa. Du kan välja mellan dimbara produkter med djup ljusreglering som ger mysigt stämningsljus vid användning av dimbara armaturer.

Produktdata

Allmän information	
Socket	R7s
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	2 460 lm
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	140,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	17,5 W
Lampström (nom)	90 mA
Motsvarande effekt	150 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,9
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	102 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Endast med särskilda dimrar

Mekanik och armaturhus	
Lampform	Linjär


Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	D
Lämplig för accentbelysning	Nej

CorePro LEDlinear MV

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	18 kWh
EPREL-registreringsnummer	397597
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830
Fullständigt produktnamn	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830
Full EOC	871869964673800


Beskrivning av lokal kod	8294757
Beställningsnummer	929002016602
Materialnummer (12NC)	929002016602
Lokal kod	8294757
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699646738
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718699646745

Måttskiss




Product	D	C
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	42 mm	118 mm

Fotometriska data



OSRAM Photometric Data - Philips Lighting B.V. Page 11




General uniform lighting - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

Light Distribution Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830


CorePro LEDlinear MV

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830



Life Expectancy Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

