



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	1 521 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	144,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	10,5 W
Courant lampe (nom.)	90 mA
Puissance équivalente	100 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,52
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	50 °C

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	G120


Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	11 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	400297
EyeComfort	Oui

Données du produit


Nom du produit de la commande	LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6
Nom de produit complet	LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6
Code EOC	871869966516600
Code de commande	66516600
Code 12NC	929002067901
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699665166
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699665173

Schéma dimensionnel




Product	D	C
LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	125 mm	177 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques



General uniform lighting - LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6

