



Lampes CorePro LEDcapsule G9

CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830 G

Cette capsule à tension secteur avec une seule extrémité pour luminaires avec culot G9 produit une lumière directionnelle, ce qui en fait une alternative fiable aux lampes à capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage dans les boutiques, hôtels et restaurants et s'avère idéale pour les lampes de bureaux et l'éclairage sous les meubles. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G9 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G9 [G9]
Durée de vie nominale	10 000 h
Nombre de cycles d'allumage	5 000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Flux lumineux	220 lm
Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	110,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	2 W
Courant lampe (nom.)	9,5 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,8
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 40 °C
Température maximale du produit (nom.)	100 °C

Lampes CorePro LEDcapsule G9

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Non

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe Capsule

Approbation et application

Adapté à l'éclairage d'accentuation Non


Consommation d'énergie kWh/1 000 h 2 kWh

Données du produit

Nom du produit de la commande CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9
830 G



Nom de produit complet	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830 G
Code EOC	871869973502900
Code de commande	73502900
Code 12NC	929002326302
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699735029
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699735036

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830 G	13,5 mm	50 mm

Données photométriques




General uniform lighting - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830 G

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830 G


Lampes CorePro LEDcapsule G9

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830 G

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830 G



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830 G

