



Lampes LED TrueForce Core pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL)

TrueForce Core HB MV ND 20W E27 840 G3

Les lampes LED Philips TrueForce Core offrent une solution de LED avec retour sur investissement rapide, pour remplacer les lampes à décharge haute intensité (HID). En cas de remplacement de HID, ces produits procurent les avantages propres aux LED en termes d'efficacité énergétique et de longue durée de vie, et ils garantissent une économie instantanée et un faible investissement initial. Avec la bonne taille de lampe et la bonne distribution de lumière, vous pouvez facilement installer les lampes LED TrueForce Core et contourner le ballast existant tout en améliorant la qualité de l'éclairage.

Données du produit

Informations générales		Type de lampe	
Culot	E27	Type de lampe	LED
Durée de vie nominale	15 000 h	Référence de mesure de flux	Sphere
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Marquage CE	Oui

Lampes LED TrueForce Core pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL)

Conforme à RoHS	Oui
-----------------	-----


Données techniques de l'éclairage

Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Angle du faisceau (nom.)	150 degré(s)
Flux lumineux	2 700 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	135,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité

Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	20 W
Courant lampe (nom.)	170 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.5
Tension (nom.)	220-240 V
Courant d'appel sur secteur	13.5
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Secteur	16
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Ballast - EM sans culot comp.	-
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Ballast - EM avec culot comp.	-
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Secteur	26
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Ballast - EM sans culot comp.	-
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Ballast - EM avec culot comp.	-

Schéma dimensionnel



Température

Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C
Température maximale du produit (nom.)	80 °C

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	Forme en T

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	20 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	403629



Données du produit

Nom du produit de la commande	TForce Core HB MV ND 20W E27 840 G3
Nom de produit complet	TrueForce Core HB MV ND 20W E27 840 G3
Code EOC	871869978103300
Code de commande	78103300
Code 12NC	929002405802
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699781033
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699781040

Product	D	C
TForce Core HB MV ND 20W E27 840 G3	80 mm	139 mm


Lampes LED TrueForce Core pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL)

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - TForce Core HB MV ND 20W E27 840 G3

General uniform lighting - TForce Core HB MV ND 20W E27 840 G3




Light Distribution Diagram - TForce Core HB MV ND 20W E27 840 G3

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - TForce Core HB MV ND 20W E27 840 G3



Lumen Maintenance Diagram - TForce Core HB MV ND 20W E27 840 G3

Lampes LED TrueForce Core pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL)

