



Lampes LED TrueForce Core pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL)

TrueForce Core HB MV ND 30W E27 830 G3

Les lampes LED Philips TrueForce Core offrent une solution de LED avec retour sur investissement rapide, pour remplacer les lampes à décharge haute intensité (HID). En cas de remplacement de HID, ces produits procurent les avantages propres aux LED en termes d'efficacité énergétique et de longue durée de vie, et ils garantissent une économie instantanée et un faible investissement initial. Avec la bonne taille de lampe et la bonne distribution de lumière, vous pouvez facilement installer les lampes LED TrueForce Core et contourner le ballast existant tout en améliorant la qualité de l'éclairage.

Données du produit

Informations générales		Type de lampe	LED
Culot	E27	Référence de mesure de flux	Sphere
Durée de vie nominale	15 000 h	Marquage CE	Oui
Nombre de cycles d'allumage	50 000		

Lampes LED TrueForce Core pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL)

Conforme à RoHS	Oui
-----------------	-----


Données techniques de l'éclairage

Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	180 degré(s)
Flux lumineux	3 700 lm
Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	123,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité

Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	30 W
Courant lampe (nom.)	154 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Tension (nom.)	220-240 V
Courant d'appel sur secteur	17.5
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Secteur 8	
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Ballast - EM sans culot comp.	
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Ballast - EM avec culot comp.	
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Secteur 13	
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Ballast - EM sans culot comp.	
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Ballast - EM avec culot comp.	

Schéma dimensionnel



Température

Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C
Température maximale du produit (nom.)	80 °C

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	Forme en T

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	30 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	403630



Données du produit

Nom du produit de la commande	TForce Core HB MV ND 30W E27 830 G3
Nom de produit complet	TrueForce Core HB MV ND 30W E27 830 G3
Code EOC	871869978095100
Code de commande	78095100
Code 12NC	929002406302
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699780951
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699780968

Product	D	C
TForce Core HB MV ND 30W E27 830 G3	100 mm	165 mm


Lampes LED TrueForce Core pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL)

Données photométriques




Light Distribution Diagram - TForce Core HB MV ND 30W E27 830 G3

General uniform lighting - TForce Core HB MV ND 30W E27 830 G3




Spectral Power Distribution Colour - TForce Core HB MV ND 30W E27 830 G3

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - TForce Core HB MV ND 30W E27 830 G3



Lumen Maintenance Diagram - TForce Core HB MV ND 30W E27 830 G3

Lampes LED TrueForce Core pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL)

