



TrueForce Core LED för industri och butik (hög takhöjd – HPI/SON/HPL)

TFCore Core HB MV ND 35W E27 830 G3

Philips TrueForce Core I&R LED-ljuskällor ger en enkel LED-lösning med kort återbetalningstid för ersättning av högintensiva urladdningslampor (HID). Övergången från HID till LED ger högre energieffektivitet och hållbarhet samt omedelbara besparingar till en låg investeringskostnad. Med rätt ljusfördelning och storlek på ljuskällan kan du lätt ersätta TrueForce Core LED I&R-ljuskällor och förbikoppla det befintliga driftdonet samtidigt som du förbättrar belysningskvaliteten.

Produktdata

Allmän information

Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätpreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik

Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Spridningsvinkel (nom)	180 °

Ljusflöde	4 800 lm
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	137,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet

Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	35 W

TrueForce Core LED för industri och butik (hög takhöjd – HPI/SON/HPL)

Lampström (nom)	178 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,9
Spänning (nom)	220-240 V
Ingående ström vid nätspänning	20,5
Max antal lampor på automatsäkring av B-typ 10 A – 7	
Nätspänning	
Max antal lampor på automatsäkring av typ B, 10 A – -	
EM-driftdon utan kompakt sockel	
Max antal lampor på automatsäkring av typ B, 10 A – -	
EM-driftdon med kompakt sockel	
Max antal lampor på automatsäkring av B-typ 16 A – 11	
Nätspänning	
Max antal lampor på automatsäkring av typ B, 16 A – -	
EM-driftdon utan kompakt sockel	
Max antal lampor på automatsäkring av typ B, 16 A – -	
EM-driftdon med kompakt sockel	

Temperatur

Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C
T-Case max. (nom)	76 °C

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	T-formad


Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	D
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	35 kWh
EPREL-registreringsnummer	403632

Produktdata

Beställningsproduktnamn	TForce Core HB MV ND 35W E27 830 G3
Fullständigt produktnamn	TForce Core HB MV ND 35W E27 830 G3
Full EOC	871869978105700
Beskrivning av lokal kod	8295631
Beställningsnummer	929002406602
Materialnummer (12NC)	929002406602
Lokal kod	8295631
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699781057
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8718699781064


Måttskiss




Product	D	C
TForce Core HB MV ND 35W E27 830 G3	118 mm	193 mm

TrueForce Core LED för industri och butik (hög takhöjd – HPI/SON/HPL)


Fotometriska data



Light Distribution Diagram - TForce Core HB MV ND 35W E27 830 G3




Spectral Power Distribution Colour - TForce Core HB MV ND 35W E27 830 G3




© 2023 Philips Lighting B.V. Page 1/1

General uniform lighting - TForce Core HB MV ND 35W E27 830 G3

Livslängd



Life Expectancy Diagram - TForce Core HB MV ND 35W E27 830 G3



Lumen Maintenance Diagram - TForce Core HB MV ND 35W E27 830 G3

TrueForce Core LED för industri och butik (hög takhöjd – HPI/SON/HPL)

