

PHILIPS

Reflektor (kan
dæmpes)

LED

13 – 100 W

E27

Varm hvid

Dæmpning



8719514443280



Robust LED effektbelysning med en fokuseret stråle

Denne retningsbestemte LED pære udsender en fokuseret, dæmpbar stråle af varmt hvidt lys og er en fremragende erstatning for traditionelle reflektor pærer

Lys af høj kvalitet

- Få mere at vide om lys

Vælg en enkel erstatning for dine gamle pærer

- Samme form og størrelse som en halogenreflektor

Skab det rette lys til hjemmet

- Perfekt til effektbelysning

Vigtigste nyheder

Få mere at vide om lys



Farvetemperatur: Lys kan have forskellige farvetemperaturer, der angives i enheder kaldet kelvin (K). Pærer med en lav Kelvin-værdi skaber et varmt, mere roligt lys, mens pærer med en højere Kelvin-værdi skaber et køligt, mere energigivende lys. CRI: Farvegengivelsesindeks (CRI) bruges til at beskrive effekten af en lyskilde i form af farveudseende. Naturligt sollys

har en CRI på 100. CRI for Philips LED lyspærer er altid højere end 80, hvilket sikrer, at farverne vises som ægte og naturlige.

Erstatte halogenspot



Med sin smukke form og velkendte mål er denne LED reflektor moderne. Den perfekte bæredygtige erstatning for traditionelle halogenreflektorer.

Perfekt til effektbelysning



Denne LED reflektorlyskilde er en moderne belysning med en velkendt, begrænset lysvinkleffekt (25 grader), som er velegnet både til effektbelysning og generelle belysningsformål. Den kan bruges i forsænkede dåser og følgebelysningsarmaturer og er ideel til brug i køkkener, køkken-ø-belysning, daglig- og spisestuer.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Dæmpbar: Kun med specifikke lysdæmpere
- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Lyskildens form: Retningsbestemt reflektor
- Fatning: E27
- Glastype: Klar
- Pære finish: Klar
- Lyskildemateriale: Glas

Mål for pære

- Højde: 13,4 cm
- Bredde: 12,2 cm

Design og finish

- Materiale: Glas

Holdbarhed

- Normeret levetid: 25.000 t
- Antal tændingscyklusser: 50.000

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 25 °
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 90
- Farvetemperatur: 2700 K
- Nominel lysstrøm: 1000 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Farvekode: 927 | CCT of 2700K

Andre egenskaber

- Effektivitet: 76 lm/W

Emballageoplysninger

- EAN: 8719514443280
- EOC: 871951444328000
- Produktets titel: LED Classic 100W PAR38 WW 25D D 1PF/4

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.7
- Spænding: 220-240 V
- Wattforbrug: 13 W
- Svarende til wattforbrug: 100 W
- Energimærke (EEL): F

Produktmål og -vægt

- Længde: 13,4 cm

Nominelle værdier

- Nominel højeste intensitet: 4800 cd

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 1121745

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514443280
- Nettovægt: 0,3 kg
- Bruttovægt: 0,49 kg
- Højde: 18,2 cm
- Længde: 13 cm
- Bredde: 13 cm
- Materialenummer (12NC): 929003485201



Udgivelsesdato:
2024-02-01
Version: 0.220

© 2024 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com