



LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar

RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar, 23 W, D125 mm, 2850 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Weiß, IP20

Mit dem schwenkbaren LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler erhalten Einzelhändler und Gebäudebetreiber die überragende Lichtqualität und die marktführende Energieeffizienz der Philips PerfectAccent-Optik in einem hochwertigen und schlichten Produktdesign. Der LuxSpace Accent kombiniert einen hohen Lichtstrom mit einem kompakten Formfaktor. Durch die geringen Einbaumaße sind Integration und Installation ganz einfach. Die Wartung und, wenn gewünscht, ein Tausch der Optiken erfolgen schnell und werkzeuglos. Darüber hinaus sind die Produkte Circular-Lighting zertifiziert. Es gibt vielfältige kabelgebundene wie kabellose Optionen zur Systemintegration und zum Dimmen. Der Leuchtenkopf des schwenkbaren LuxSpace Accent Compact kann gedreht und in zwei Richtungen geneigt werden. Dies gewährleistet maximale Flexibilität bei der Ausrichtung. FreshFood LED-Rezepte für eine längere Haltbarkeit und eine bessere visuelle Darstellung von Nahrungsmitteln sind erhältlich. Sie verringern die Lebensmittelverschwendung und sorgen für höhere Verkaufszahlen. Auf den Seiten unseres Mode- und Lebensmittelkatalogs erfahren Sie mehr über die Lichtrezepte PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost und Champagne.

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar

Hinweise

- Sämtliche photometrischen Daten werden ohne Frontscheibe berechnet. Bei Verwendung einer Frontscheibe sollte der Lichtstrom für die Lichtberechnung um 3,5 % reduziert werden.
- Die Reinigung der Optik darf nur mit Druckluft erfolgen. Es ist nicht gestattet, den LED-Chip oder den Reflektor zu berühren. Die Verwendung der optionalen Frontscheibe ist in Bereichen für die Nahrungsmittelzubereitung und Bereichen mit hohem Staubaufkommen unbedingt zu empfehlen, da sie mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gesäubert werden kann.
- Bei Veränderung und/oder Wartung muss das Produkt zuvor ausgeschaltet werden und abkühlen.
- Das Produkt muss außerhalb der Reichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Klirrfaktor	
Lichtquelle austauschbar	Nein	20 %	
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit	Lichtregelung und Dimmen	
Betriebsgerät inklusive	Ja	Dimmbar	Nein
Service Tag	Ja	Betriebsgerät	Netzgerät extern (Ein/Aus)
Beleuchtungstechnologie	LED	Konstanter Lichtstrom	Nein
Portfolio	Best	Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar
Garantiedauer	5 Jahre	Mechanik und Gehäuse	
Nachhaltigkeitsbewertung	Lighting for circularity	Gehäusematerial	Aluminium
Lichttechnische Daten		Reflektor-Material	Aluminium
Lichtstrom	2.850 lm	Optisches Material	Aluminium
Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K	Material optische Abdeckung	-
Nennlichtausbeute (Nom)	123 lm/W	Befestigungsmaterial	-
Farbwiedergabeindex (CRI)	>90	Gehäusefarbe	Weiß
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad	Ausführung optische Abdeckung	-
Farbe der Lichtquelle	Premium-Farbe mit Ra ≥ 90 und einer Farbtemperatur von 3000 K	Reflektoroberfläche	PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute
Optik	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad	Gesamte Höhe	130 mm
Ausstrahlungswinkel Leuchte	36°	Gesamter Durchmesser	130 mm
Unified Glare Rating CEN	22	Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Betrieb und Elektrik		Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Nettogewicht (Stück)	0,800 kg
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Genehmigung und Anwendung	
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation	- W	Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch	- W	Entflammbarkeitszeichen	Zur Befestigung an normal entflammbaren Oberflächen (F-Zeichen)
Einschaltstrom	12,8 A	CE-Zeichen	Ja
Einschaltzeit	208 ms	ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Systemleistung	23 W	Photobiologisches Risiko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9	EU RoHS-konform	Ja
Elektrischer Anschluss	2 Steckverbinder, 2-polig	Bemessungsumgebungstemperatur (Tq)	25 °C
Kabel	-	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	50	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,5
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nein		
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II		

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar

Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C
Initialkennwerte (IEC-konform)	
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Anfängliche Farbsättigung	(0.422,0.386)<2
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
Standardabweichung vom Farbabgleich (McAdam Ellipse)	SDCM≤2
Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)	
Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	10 %
Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std.	10 %
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	L85
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.	L80

Produkt Daten	
Bestell-Produktname	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH
Gesamtbezeichnung des Produkts	RS771B 27S/PC930 PSU-E HWB WH
Gesamt-Produktcode	871869997895200
Bestellcode	97895200
Material-Nr. (12NC)	910505101580
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699978952
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8718699978952
Produktfamiliencode	RS771B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ADJUSTABLE]

Abmessungsskizzen

