



# LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Herausschwenkbar

**RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH**

LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler  
Herausschwenkbar, 30 W, D155 mm, 4000 lm, 3000 K, CRI>90,  
Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis  
80 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute,  
Weiß, IP20

Mit dem herauschwenkbarem LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler erhalten Einzelhändler und Gebäudebetreiber die überragende Lichtqualität und die marktführende Energieeffizienz der Philips PerfectAccent Optik in einem veredelten und neutralen Produktdesign. Die leistungsstarke und unauffällige LuxSpace Accent kombiniert einen hohen Lichtstrom mit einem kompakten Formfaktor. Durch die geringen Einbaumaße sind Integration und Installation ganz einfach. Die Wartung und Aufrüstung der Optiken erfolgt schnell und werkzeuglos. Darüber hinaus sind die LuxSpace Accent Performance Elbow Spots für die Kreislaufwirtschaft zertifiziert. Es gibt vielfältige kabelgebundene wie kabellose Optionen zur Systemintegration und zum Dimmen. Der Spotkopf der LuxSpace Accent Performance Elbow kann gedreht und für eine optimale Ausrichtung aus der Decke herausgewinkelt werden. Für eine längere Haltbarkeit und eine bessere visuelle Darstellung von Nahrungsmitteln sind LED-Lichtszenerarien für frische Lebensmittel erhältlich. Sie verringern die Lebensmittelverschwendung und sorgen für höhere Verkaufszahlen. Auf den Seiten unseres Mode- und Lebensmittelkatalogs erfahren Sie mehr über PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost und Champagne.

# LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Herausschwenkbar

## Hinweise

- Sämtliche fotometrischen Daten werden ohne Frontscheibe berechnet. Bei Verwendung einer Frontscheibe sollte der Lichtstrom um 3,5 % reduziert werden.
- Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Es ist nicht gestattet, die LED oder den Reflektor zu berühren. Die Verwendung der optionalen Frontscheibe ist in Bereichen für die Nahrungsmittelzubereitung und Bereichen mit hohem Staubaufkommen unbedingt zu empfehlen, da sie mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gesäubert werden kann
- Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein
- Das Produkt muss außerhalb der Armreichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

## Produkt Daten

| Allgemeine Informationen |   |
|--------------------------|---|
| Lichtquelle austauschbar | Nein  |
| Anzahl Vorschaltgeräte   | Einheit                                       |
| Betriebsgerät inklusive  | Ja  |
| Produktfamiliencode      | RS782B [LUXSPACE ACCENT<br>COMPACT ELBOW RPO] |
| Beleuchtungstechnologie  | LED   |
| Value Ladder             | Best  |

  

| Lichttechnische Daten                                |   |
|--|---|
| Lichtstrom   | 4.000 lm  |
| Nennlichtausbeute (Nom)                              | 133 lm/W  |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)                      | 3000 K  |
| Farbwiedergabeindex (CRI)                            | 90  |
| Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3 | 1   |
| Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM) | 0,5   |
| Abstrahlungswinkel der Lichtquelle                   | 120 Grad  |
| Farbe der Lichtquelle                                | PremiumWhite mit Ra $\geq$ 90 und einer Farbtemperatur von 3.000 K    |
| Optik  | Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad |
| Abstrahlungswinkel Leuchte                           | 36°   |
| CEN-Wert (Unified Glare Rating)                      | 22  |

  

| Betrieb und Elektrik                                  |                           |
|---|---------------------------|
| Eingangsspannung                                      | 220 bis 240 V             |
| Netzfrequenz  | 50 to 60 Hz               |
| Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation | - W                       |
| Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch                 | - W                       |
| Einschaltstrom  | 11 A                      |
| Einschaltzeit   | 250 ms                    |
| Systemleistung  | 30 W                      |
| Leistungsfaktor (Bruchteil)                           | 0.9                       |
| Elektrischer Anschluss                                | 2 Steckverbinder, 2-polig |
| Kabel   | -                         |

  

|  |    |
|--|----|
| Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 48 |
|--|----|

  

| Temperatur                 |                |
|----------------------------|----------------|
| Umgebungstemperaturbereich | +10 bis +35 °C |

  

| Lichtregelung und Dimmen |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Dimmbar                  | Nein                       |
| Betriebsgerät            | Netzgerät extern (Ein/Aus) |
| Konstanter Lichtstrom    | Nein                       |

  

| Mechanik und Gehäuse          |   |
|-------------------------------|---|
| Gehäusematerial               | Aluminium                                       |
| Reflektor-Material            | Aluminium                                       |
| Optisches Material            | Aluminium                                       |
| Material optische Abdeckung   | -   |
| Befestigungsmaterial          | -   |
| Gehäusefarbe                  | Weiß  |
| Veredelung optische Abdeckung | -   |
| Reflektoroberfläche           | PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute |
| Gesamte Höhe                  | 180 mm  |
| Gesamter Durchmesser          | 167 mm  |

  

| Genehmigung und Anwendung |  |
|---------------------------|--|
| Schutzart (IP)            | IP20 [Fernhalten von Fingern]                    |
| Schlagfestigkeit (IK)     | IK02 [0,2 J Standard]                            |
| Nachhaltigkeitsbewertung  | Lighting for circularity                         |
| IEC-Schutzklasse          | Schutzklasse II                                  |
| Glühfadentest             | Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s                  |
| Entflammbarkeitszeichen   | Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen |
| CE-Zeichen                | CE-Zeichen                                       |
| ENEC-Zeichen              | ENEC-Zeichen                                     |
| Garantiedauer             | 5 Jahre  |
| Photobiologisches Risiko  | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778   |
| EU RoHS-konform           | Ja   |

# LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Herausschwenkbar

| Initialkennwerte (IEC-konform)   |                 |
|--|-----------------|
| Lichtstromtoleranz   | +/-10%          |
| Anfängliche Farbsättigung  | (0.422,0.386)-2 |
| Toleranz Leistungsaufnahme   | +/-10%          |
| Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)  |                 |
| Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.  | 10 %            |
| Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. | 10 %            |
| Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.            | 90 %            |
| Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.           | 85 %            |
| Anwendungsbedingungen  |                 |
| Bemessungs-Umgebungstemperatur   | 25 °C           |
| Maximaler Dimmlevel  | Nicht anwendbar |

| Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten | Nein                          |
|---|-------------------------------|
| Produktdaten                              |                               |
| Bestell-Produktname                       | RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH |
| Gesamtbezeichnung des Produkts            | RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH |
| Gesamt-Produktcode                        | 871869997959100               |
| Bestellcode                               | 97959100                      |
| Material-Nr. (12NC)                       | 910505101645                  |
| Anzahl pro Verpackung                     | 1                             |
| Nettogewicht (Einzelteil)                 | 1,100 kg                      |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste                   | 8718699979591                 |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton           | 1                             |
| EAN Umverpackung                          | 8718699979591                 |

## Abmessungsskizzen

