



GreenSpace Accent Elbow Gen2

RS352B 27S/840 PSU-E WB WH

GreenSpace Accent Elbow Gen2, 22.5 W, C/O D150 mm, 3100 lm, 4000 K, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, Weiß, IP20

Mit dem GreenSpace Accent Elbow gen2 können Einzelhändler und Gebäudebetreiber von der überragenden Lichtqualität und der marktführenden Energieeffizienz der PerfectAccent-Optik in einem erschwinglichen und nachhaltigen Akzent-Downlight profitieren. Die Wartung und Aufrüstung von Betriebsgerät, LED und Optik ist einfach und erfordert nur Standardwerkzeug. Aus diesem Grund kann der GreenSpace Accent Elbow gen2 eine kreisförmige Beleuchtungsanlage unterstützen. Der ausziehbare und drehbare Scheinwerferkopf der Leuchte sorgt dafür, dass das Licht nach Bedarf ausgerichtet werden kann. Zusätzlich zu den Dimmoptionen sind mehrere Systemintegrationen erhältlich, darunter kabelgebundene und kabellose. LED-Leuchten für frische Lebensmittel sorgen für eine längere Haltbarkeit, eine bessere visuelle Darstellung der Lebensmittel, eine Verringerung der Lebensmittelabfälle und eine Steigerung des Umsatzes. Auf unseren Katalogseiten Fashion und Food erfahren Sie mehr über unsere Rezepte für PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost und Champagne.

GreenSpace Accent Elbow Gen2

Hinweise

- Alle photometrischen Daten sind ohne das optionale Frontglas berechnet. Bei der Verwendung von Frontglas sollte der Lichtstrom um 3,5 % reduziert werden.
- Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Das Berühren der LED oder des Reflektors ist verboten. Für Bereiche, in denen Lebensmittel zubereitet werden, und für Bereiche mit hohem Staubaufkommen empfehlen wir dringend die Verwendung des optionalen Frontglases, da es mit einem trockenen Mikrofasertuch gereinigt werden kann.
- Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein.
- Das Produkt muss außerhalb der Reichweite installiert werden. Die Handhabung des Produkts in heißem Zustand ist nur mit isolierten Handschuhen möglich.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Mechanik und Gehäuse	
Anzahl Vorschaltgeräte	2 Einheiten	Gehäusematerial	Aluminium
Betriebsgerät inklusive	Ja	Reflektor-Material	Aluminium und Polycarbonat
Produktfamiliencode	RS352B [GreenSpace Accent Elbow G2]	Optisches Material	Aluminium und Polycarbonat
Explosionsgefahrenklasse	-	Material optische Abdeckung	-
		Befestigungsmaterial	-
		Gehäusefarbe	Weiß
		Veredelung optische Abdeckung	-
		Reflektoroberfläche	PerfectAccent-Reflektoren
		Gesamte Länge	0 mm
		Gesamte Breite	0 mm
		Gesamte Höhe	112 mm
		Gesamter Durchmesser	163 mm
		Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	112 x 0 x 0 mm
Lichttechnische Daten		Genehmigung und Anwendung	
Lichtstrom	3.100 lm	Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Nennlichtausbeute (Nom)	138 lm/W	Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Nachhaltigkeitsbewertung	Lighting for circularity
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	0,9	Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad	Entflammbarkeitszeichen	-
Farbe der Lichtquelle	840 Neutralweiß	CE-Zeichen	CE-Zeichen
Optik	Breitstrahlend (WB)	ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Abstrahlungswinkel Leuchte	36°	Garantiedauer	5 Jahre
		Photobiologisches Risiko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
		EU RoHS-konform	Ja
Betrieb und Elektrik		Initialkennwerte (IEC-konform)	
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Lichtstromtoleranz	-10% / +10%
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Anfängliche Farbsättigung	(0.382, 0.380) SDCM <2
Einschaltstrom	12,8 A	Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
Einschaltzeit	208 ms		
Systemleistung	22,5 W	Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)	
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,9	Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer	10 %
Elektrischer Anschluss	2 Steckverbinder, 2-polig	Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	
Kabel	-	Lichtstromstabilität bei mittlerer	90 %
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	50	Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	
Temperatur			
Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C		
Lichtregelung und Dimmen			
Dimmbar	Nein		
Betriebsgerät	Netzgerät extern (Ein/Aus)		
Steuerungsschnittstelle	-		
Konstanter Lichtstrom	Nein		

GreenSpace Accent Elbow Gen2

Anwendungsbedingungen	
Bemessungs-Umgebungstemperatur	25 °C
Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nein
Produktdaten	
Bestell-Produktname	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH
Gesamtbezeichnung des Produkts	RS352B 27S/840 PSU-E WB WH
Gesamt-Produktcode	872016958820200

Bestellcode	58820200
Material-Nr. (12NC)	910505102762
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,800 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169588202
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8720169588202

Abmessungsskizzen

