



# Maxos LED GreenWarehouse

## LL850Z 491 H4 SR2DALI

### Maxos LED GreenWarehouse, Accessory

Mit diesem Beleuchtungssystem können Lagerhallen-Betreiber, Produktionsbetriebe und Facility Manager maximale Energieeinsparungen erzielen. Es kombiniert modernste LED-Beleuchtung mit einer bedienungsfreundlichen und zuverlässigen kabellos-vernetzten Systemsteuerung. Wenn sich die Anforderungen an die Lichttechnik während des Betriebes ändern sollten, können Beleuchtungsstärke und Bewegungssteuerungen kabellos via Fernbedienung von den Nutzern selbst entsprechend angepasst werden. Die Leuchten können in Gruppen zusammengefasst werden, und bei einer Neueinteilung der Gruppen ist keine Änderung der Verkabelung erforderlich, so dass auch die Installationskosten auf einem Minimum gehalten werden können. Das System ermöglicht nicht nur Einsparungen, die über die Effizienz der LEDs hinausgehen, sondern ist zudem absolut zukunftssicher. Einfach zu verstehen, einfach einzubinden und einfach zu bedienen – das GreenWarehouse System.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Anzahl Vorschaltgeräte	-	Farbe der Lichtquelle	-
Betriebsgerät inklusive	Nein	Optik	-
Produktfamiliencode	LL850Z [Maxos LED Warehouse Acc.]	Abstrahlungswinkel Leuchte	-
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Lichtstrom	0 lm	Eingangsspannung	220 bis 240 V
Nennlichtausbeute (Nom)	0 lm/W	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	-	Systemleistung	0,5 W

# Maxos LED GreenWarehouse

Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
Elektrischer Anschluss	3-poliger Anschlussblock
Kabel	-
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	-

## Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +25 °C
----------------------------	----------------

## Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	-
Betriebsgerät	-
Konstanter Lichtstrom	Nein

## Mechanik und Gehäuse

Gehäusematerial	Stahl
Reflektor-Material	-
Optisches Material	-
Material optische Abdeckung	-
Befestigungsmaterial	-
Gehäusefarbe	Weiß
Veredelung optische Abdeckung	-
Gesamte Höhe	1.475 mm

## Genehmigung und Anwendung

Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
Nachhaltigkeitsbewertung	-
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s

Entflammbarkeitszeichen	-
CE-Zeichen	CE-Zeichen
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Garantiedauer	5 Jahre
EU RoHS-konform	Ja

## Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
Anfängliche Farbsättigung	-
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

## Anwendungsbedingungen

Bemessungs-Umgebungstemperatur	25 °C
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nicht anwendbar

## Produktdaten

Bestell-Produktname	LL850Z 491 H4 SR2DALI
Gesamtbezeichnung des Produkts	LL850Z 491 H4 SR2DALI
Gesamt-Produktcode	872016962217399
Bestellcode	62217399
Material-Nr. (12NC)	910505103992
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	1,300 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169622173
Zähler - Pakete pro Außenkarton	3
EAN Umverpackung	8720169622197

