



Maxos Fusion

LL500Z MB-SW2 L5000 WH

LL500Z | Maxos fusion Acc., Blanc

Maxos fusion est un système de réglettes à LED adaptable qui offre une qualité de lumière excellente pour moins de la moitié du coût énergétique des lampes fluorescentes. Pour les applications en magasin, une gamme de panneaux linéaires, des modules non linéaires et un éventail de spots peuvent s'intégrer sans difficulté dans l'ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, l'accent a été mis sur la réduction des coûts d'installation et de maintenance, qui est rendue possible par l'utilisation d'un nombre de panneaux linéaires moins importants. Grâce à l'installation électrique comportant jusqu'à 13 câbles, la flexibilité de ces équipements qui offre la liberté de les positionner selon les besoins et l'intégration d'autres services/matériaux tiers, le système vous permet de réduire l'encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L'infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des détecteurs destinés à la collecte de données, ce qui vous offre l'opportunité d'utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.

Données du produit

Informations générales	
Couleur des accessoires	Blanc
Code famille de produits	LL500Z [Maxos fusion Acc.]
Valeur ajoutée	Premium
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	- V
Fréquence linéaire	- Hz

Mécanique et boîtier	
Longueur totale	180 mm
Largeur totale	120 mm
Hauteur totale	40 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	40 x 120 x 180 mm
Matériaux	Acier
Approbation et application	
Indice de protection	-
Protection contre les chocs mécaniques	-

Maxos Fusion

Classe de protection CEI	-
Données du produit	
Nom du produit de la commande	LL500Z MB-SW2 L5000 WH
Nom de produit complet	LL500Z MB-SW2 L5000 WH
Code EOC	871869637457399
Code de commande	37457399
Code 12NC	910925864230

Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,181 kg
Code EAN – Produit/Boîte	8718696374573
Conditionnement par carton	20
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696383483

Schéma dimensionnel

