



# Maxos Fusion

## LL500Z SW2 L5000

LL500Z | Maxos fusion Acc., Acier

Maxos fusion est un système de réglettes à LED adaptable qui offre une qualité de lumière excellente pour moins de la moitié du coût énergétique des lampes fluorescentes. Pour les applications en magasin, une gamme de panneaux linéaires, des modules non linéaires et un éventail de spots peuvent s'intégrer sans difficulté dans l'ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, l'accent a été mis sur la réduction des coûts d'installation et de maintenance, qui est rendue possible par l'utilisation d'un nombre de panneaux linéaires moins importants. Grâce à l'installation électrique comportant jusqu'à 13 câbles, la flexibilité de ces équipements qui offre la liberté de les positionner selon les besoins et l'intégration d'autres services/matériaux tiers, le système vous permet de réduire l'encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L'infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des détecteurs destinés à la collecte de données, ce qui vous offre l'opportunité d'utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.

### Données du produit

Informations générales		Mécanique et boîtier	
Couleur des accessoires	Acier	Longueur totale	180 mm
Code famille de produits	LL500Z [Maxos fusion Acc.]	Largeur totale	120 mm
Valeur ajoutée	Premium	Hauteur totale	15 mm
Fonctionnement et électricité		Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	15 x 120 x 180 mm
Tension d'entrée	- V	Matériaux	Acier
Fréquence linéaire	- Hz	Approbation et application	
		Indice de protection	-
		Protection contre les chocs mécaniques	-

## Maxos Fusion

Classe de protection CEI	-
<b>Données du produit</b>	
Nom du produit de la commande	LL500Z SW2 L5000
Nom de produit complet	LL500Z SW2 L5000
Code EOC	871869637478899
Code de commande	37478899
Code 12NC	910925864254

Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,093 kg
Code EAN – Produit/Boîte	8718696374788
Conditionnement par carton	30
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696383728

### Schéma dimensionnel

