



Maxos fusion

LL512T 4x2.5 +8x1.5 Gen2 BK

LL512T | Maxos fusion Rail

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Material	
Service Tag	Ja	Material	Stahl
Portfolio	Best	Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Betrieb und Elektrik		Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Zubehörfarbe	Schwarz
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Winkel	-
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I	Nettogewicht (Stück)	1,274 kg
Mechanik und Gehäuse		Genehmigung und Anwendung	
Gesamte Länge	1.138 mm	CE-Zeichen	Ja
Gesamte Breite	62 mm	EU RoHS-konform	Ja
Gesamte Höhe	42 mm	Produktdaten	
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	42 x 62 x 1138 mm	Bestell-Produktname	LL512T 4x2.5 +8x1.5 Gen2 BK
		Gesamtbezeichnung des Produkts	LL512T 4x2.5 +8x1.5 Gen2 BK

Maxos fusion

Gesamt-Produktcode	872016942529399
Bestellcode	42529399
Material-Nr. (12NC)	910925869424
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169425293

Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514772144
Produktfamiliencode	LL512T [Maxos fusion Rail]

Abmessungsskizzen

