



# Maxos Fusion

## LL546T 4x2.5+4x1.5 Gen2 SI

### LL546T | Maxos fusion Rail

Maxos fusion est un système de réglettes à LED adaptable qui offre une qualité de lumière excellente pour moins de la moitié du coût énergétique des lampes fluorescentes. Pour les applications en magasin, une gamme de panneaux linéaires, des modules non linéaires et un éventail de spots peuvent s'intégrer sans difficulté dans l'ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, l'accent a été mis sur la réduction des coûts d'installation et de maintenance, qui est rendue possible par l'utilisation d'un nombre de panneaux linéaires moins importants. Grâce à l'installation électrique comportant jusqu'à 13 câbles, la flexibilité de ces équipements qui offre la liberté de les positionner selon les besoins et l'intégration d'autres services/matériaux tiers, le système vous permet de réduire l'encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L'infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des détecteurs destinés à la collecte de données, ce qui vous offre l'opportunité d'utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.

### Données du produit

| Informations générales        |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Service Tag                   | Oui                 |
| Valeur ajoutée                | Premium             |
| Fonctionnement et électricité |                     |
| Tension d'entrée              | 220 à 240 V         |
| Fréquence linéaire            | 50 to 60 Hz         |
| Classe de protection CEI      | Classe électrique I |

| Mécanique et boîtier                        |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| Longueur totale                             | 4 552 mm                     |
| Largeur totale                              | 62 mm                        |
| Hauteur totale                              | 42 mm                        |
| Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 42 x 62 x 4552 mm            |
| Matériaux                                   | Acier                        |
| Indice de protection                        | IP20 [Protection des doigts] |
| Protection contre les chocs mécaniques      | IK02 [0,2 J standard]        |
| Couleur des accessoires                     | Argent                       |
| Angle                                       | -                            |

Maxos Fusion

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Poids net (pièce)             | 4,513 kg                   |
| Approbation et application    |                            |
| Marquage CE                   | Oui                        |
| Conforme à RoHS               | Oui                        |
| Données du produit            |                            |
| Nom du produit de la commande | LL546T 4x2.5+4x1.5 Gen2 SI |
| Nom de produit complet        | LL546T 4x2.5+4x1.5 Gen2 SI |
| Code EOC                      | 872016942543999            |

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Code de commande              | 42543999                   |
| Code 12NC                     | 910925869438               |
| Numérateur - Quantité par kit | 1                          |
| Code EAN – Produit/Boîte      | 8720169425439              |
| Conditionnement par carton    | 10                         |
| Codes EAN/UPC - Boîte         | 8719514772281              |
| Code famille de produits      | LL546T [Maxos fusion Rail] |

Schéma dimensionnel

