



UniStrip G4

BCP383 12LED 30K 220V A2 L50 D2

UniStrip G4, 2190 lm, 27 W, Blanc chaud, Classe électrique I

UniStrip G4 est un luminaire LED linéaire hautes performances conçu pour l'extérieur, installation en surface, notamment pour des applications d'éclairage architectural sur façade. Une famille qui répond à tous vos besoins : éclairage de façade, éclairage rasant ainsi qu'un éclairage linéaire par projection. Sa conception mécanique robuste et sa conception optique unique en font un éclairage idéal pour illuminer les façades de bâtiment, les ponts, les passerelles ou toute autre application qui requiert une solution d'éclairage linéaire. Disponible en Blanc, Couleurs monochromatiques, RGB, RGBW et Blanc Dynamique. Des multiples options de contrôle DMX jusqu'à 8 pixels (8IDs) sont disponibles pour offrir aux architectes et aux concepteurs la liberté d'explorer un large éventail de concepts et concevoir sans limites.

Mises en garde et sécurité

- Pour une utilisation en extérieur uniquement

Données du produit

Informations générales		Type de cache optique/de lentille	
Driver inclus	Oui	Verre trempé	
Type de lampe	LED		
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Flux lumineux	2 190 lm	Tension d'entrée	220 à 240 V
Efficacité lumineuse (nominale)	81 lm/W	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Courant d'appel	60 A
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	Consommation électrique	27 W
Température de couleur	Blanc chaud	Facteur de puissance (fraction)	0.9
		Connexion	Fils/câbles volants
		Câble	Câble 0,3 m sans prise 3 pôles

UniStrip G4

Température	
Gamme de températures ambiantes	-40 à +50 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Interface de commande	-
Mécanique et boîtier	
Matériaux du corps	aluminium extrudé
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polyméthacrylate de méthyle
Couleur du corps	Gris foncé
Surface projetée effective	0,073 m²
Approbation et application	
Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK06 [1 J]
Classe de protection CEI	Classe électrique I
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables

Marquage CE	Marquage CE
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	SDCM = 4
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Données du produit	
Nom du produit de la commande	BCP383 12LED 30K 220V A2 L50 D2
Nom de produit complet	BCP383 12LED 30K 220V A2 L50 D2
Code EOC	871951492162799
Code de commande	92162799
Code 12NC	911401736033
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	1,799 kg
Code EAN – Produit/Boîte	8719514921627
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514921627

Schéma dimensionnel

