



UniFlood C Pro

BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP

UniFlood C Pro, 6715 lm, 100 W, 830 blanco cálido, Seguridad clase I

Philips UniFlood C Pro ofrece un diseño robusto y elegante, con forma cilíndrica y líneas fluidas que conectan maravillosamente las carcasas delantera y trasera. Se trata de un diseño de proyector arquitectónico compacto en el que cada elemento tiene una finalidad; la parte delantera proporciona una iluminación excepcional, mientras que la parte trasera alberga todos los componentes eléctricos. Entre ambas, las aletas disipan el calor y también sirven como elemento decorativo. Philips UniFlood C Pro es un proyector LED diseñado para aplicaciones de iluminación de fachadas, paisajes y exteriores. Su robusto diseño mecánico y sus ópticas de alta eficiencia lo hacen ideal para iluminar fachadas exteriores de varios pisos, puentes y monumentos. Los arquitectos y diseñadores tienen la libertad de explorar una amplia gama de conceptos y diseños sin limitaciones, gracias a una gama de colores, múltiples lentes y opción de control DMX512/RDM.

Advertencias y seguridad

- Solamente para uso en exteriores

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Color Code	830 Blanco cálido	Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
Driver incluido	Sí	Color de la fuente de luz	830 blanco cálido
Lighting Technology	LED	Tipo de cubierta óptica	Vidrio transparente
Datos técnicos de la luz		Tensión de entrada	220 a 240 V
Flujo luminoso	6.715 lm	Line Frequency	50 to 60 Hz
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	67 lm/W	Consumo de energía	100 W
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K	Factor de potencia (fracción)	0.9

UniFlood C Pro

Conexión	Latiguillos/cables
Cable	Cable de 0,5 m sin clavija, 3 polos
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Interfaz de control	-
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio fundido
Material del cierre óptico/lente	Policarbonato
Color de la carcasa	Gris oscuro
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK06 [1 J]

Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Marca CE	Marca CE
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP
Nombre completo del producto	BVP373 36LED 30K 220V 15 100W HP
Full EOC	872016950534699
Código de pedido	50534699
Código 12NC	911401775523
Cantidad por paquete	1
Peso neto (pieza)	6,000 kg
EAN/UPC - Producto/Caja	8720169505346
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	2
Embalaje con código EAN/UPC	8720169505346

Plano de dimensiones

