



Ledinaire Regleta

BN021C LED25S/840 L1500

Ledinaire Regleta, 24 W, L1500 mm, 2600 lm, 4000 K, Ópalo, IP20, TW1-ready

La gama de regleta Ledinaire (BN021C) contiene una selección de luminarias LED de regleta de populares de serie que se suministran con los elevados niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, energéticamente eficiente y asequible. Ledinaire permite una instalación sencilla y flexible, con posibilidad de creación de líneas de luz.

Datos del producto

Información general		Tubo de óptica	
Fuente de luz sustituible	No	Apertura del haz de luz de la luminaria	168°
Número de unidades de equipo	1 unidad	Índice de deslumbramiento unificado CEN	27
Driver incluido	Sí	Operativos y eléctricos	
Cableado de paso	Conexión sencilla y cierre extraíble disponible para el cableado de paso de 1 fase (el cableado interno no está incluido)	Tensión de entrada	220 a 240 V
Lighting Technology	LED	Line Frequency	50 or 60 Hz
Escalera de valor	Esencial	Corriente de arranque	16,8 A
Datos técnicos de la luz		Tiempo de irrupción	0,001 ms
Flujo luminoso	2.600 lm	Consumo de energía	24 W
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	108 lm/W	Factor de potencia (fracción)	0.9
Rojo saturado (R9)	<50	Conexión	Conector plug-in 2 polos
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K	Cable	-
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80	Número de productos en MCB de 16 A tipo B	10
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro	Temperatura	
		Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +40 °C

Ledinaire Regleta

Controles y regulación

Regulable	No
Driver/unidad de alimentación/transformador	Fuente de alimentación (On/Off)
Flujo luminoso constante	No

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Polycarbonato
Material del reflector	Polycarbonato
Material óptico	Polycarbonato
Material del cierre óptico/lente	Polycarbonato
Fixation material	-
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cierre óptico/lente	Ópalo
Longitud global	1.486 mm
Anchura global	28,4 mm
Altura global	35,7 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	36 x 28 x 1486 mm

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP20 [Protección contra dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [0.2 J estándar]
Sustainability rating	-
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Marca CE	Marca CE
Certificado ENEC	-
Período de garantía	3 años
Riesgo fotobiológico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Especificación de riesgo fotobiológico	0,2 m
Conforme con EU RoHS	Sí

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	0.38, 0.38, SDCM≤5
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Desviación estándar de coincidencia de color (elipse McAdam)	SDCM≤5

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h	7,5 %
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 50.000 h	L65


Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Nivel máximo de atenuación	No aplicable
Adecuado para conmutación aleatoria	No aplicable

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	BN021C LED25S/840 L1500
Nombre completo del producto	BN021C LED25S/840 L1500
Full EOC	871951452792899
Código de pedido	52792899
Código 12NC	911401842582
Cantidad por paquete	1
Peso neto (pieza)	0,210 kg
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514527928
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	40
Embalaje con código EAN/UPC	8719514528024

Plano de dimensiones



Ledinaire Regleta

