



Ledinaire Etanche WT060C

WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN

Ledinaire Etanche WT060C, 20 W, L1200 mm, 2500 lm, 4000 K, Symétrique, Opale, IP66, IK08, TW1

La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

Données du produit

Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Source lumineuse remplaçable	Non	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	120°
Nombre d'appareillages	1 unité	Indice UGR	26
Driver inclus	Oui	Tension d'entrée	220 à 240 V
Câblage traversant	Câblage traversant 1 phase	Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Type de lampe	LED	Courant d'appel	2,9 A
Valeur ajoutée	Economique	Durée courant d'appel	0,103 ms
Données techniques de l'éclairage		Consommation électrique	20 W
Flux lumineux	2 500 lm	Facteur de puissance (fraction)	0.9
Efficacité lumineuse (nominale)	120 lm/W	Connexion	Unité de connexion 3 pôles
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Câble	-
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80	Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	10
Valeur de scintillement (PstLM)	1	Température	
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	1,6	Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)		
Température de couleur	840 blanc neutre		
Type d'optique	Symétrique		

Ledinaire Etanche WT060C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt)
Interface de commande	-
Flux lumineux constant	Non

Mécanique et boîtier	
Matériaux du corps	Polycarbonate
Matériaux du réflecteur	Polycarbonate
Matériaux optiques	Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Matériaux de fixation	Acier inoxydable
Couleur du corps	Gris
Finition du cache optique/de la lentille	Opale
Longueur totale	1 258 mm
Largeur totale	69 mm
Hauteur totale	59 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	59 x 69 x 1258 mm

Approbation et application	
Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Évaluation de la durabilité	-
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage CE	Marquage CE
Marquage ENEC	-
Garantie	3 ans
Risque photobiologique	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Conforme à RoHS	Oui
-----------------	-----

Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	<5
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Durées de vie (conformes IES)	
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	7,5 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L70
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 75 000 h	-

Conditions d'application	
Performance température ambiante Tq	25 °C
Niveau de gradation maximal	Non applicable
Convient pour la commutation aléatoire	Oui

Données du produit	
Nom du produit de la commande	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN
Nom de produit complet	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN
Code EOC	871016336292299
Code de commande	36292299
Code 12NC	911401892880
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,640 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8710163362922
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC - Boîte	8710163363004

Schéma dimensionnel

WT060C TW



Modèle	A	B	C	D	E	F	G
L1200	69	59	69	1258	239	200	200
L1800	69	59	69	1800	160	200	200

Ledinaire Etanche WT060C

