



TownTune post-top déco

ZDP261 DR

AAA000 | Spare Parts Outdoor Lighting, IK08 | 5 J protection
contre le vandalisme, Transparent

Famille de luminaires adaptée aux espaces urbains existants et à venir, TownTune propose toutes les innovations récentes en matière d'éclairage en termes de performance, de qualité d'éclairage et de connectivité. La famille Philips TownTune comprend trois versions : une version top de mât, une version asymétrique et une version avec lyre. Ces 3 versions sont disponibles avec différents designs et des options telle qu'une collerette décorative proposée en deux teintes. Grâce à ces possibilités de personnalisation, vous pouvez créer votre propre « signature lumineuse » et donner une identité distinctive aux différents quartiers de votre ville. L'application Philips Service Tag est également proposée avec cette famille de luminaires. Reposant sur la technologie du QR code, Service Tag facilite les travaux d'installation et de maintenance en vous permettant de disposer d'une bibliothèque numérique regroupant toutes les informations relatives à vos luminaires et leurs pièces de rechange. TownTune utilise la plate-forme LED Philips LEDGine, qui vous assure d'avoir la quantité exacte de lumière et une parfaite distribution photométrique pour l'éclairage de vos rues. Luminaire doté de la technologie SR (System Ready), TownTune est d'ores et déjà prêt pour les évolutions futures telles que la télégestion au travers de l'application Interact City mais également les prochains détecteurs.

Données du produit

| Informations générales | | Service Tag | |
|-------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Angle | - | Code famille de produits | AAA000 [Spare Parts Outdoor Lighting] |
| Couleur des accessoires | Transparent | Service Tag | Oui |

TownTune post-top déco

| | |
|----------------|-------------|
| Valeur ajoutée | Performance |
|----------------|-------------|

Mécanique et boîtier

| | |
|----------------|---------------------|
| Hauteur totale | 61 mm |
| Diamètre total | 533 mm |
| Matériaux | Méthacrylate (PMMA) |

Approbation et application

| | |
|--|--|
| Indice de protection | - |
| Protection contre les chocs mécaniques | IK08 [5 J protection contre le vandalisme] |

Données du produit

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Nom du produit de la commande | ZDP261 DR |
|-------------------------------|-----------|

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Nom de produit complet | ZDP261 DR |
| Code EOC | 871869949032400 |
| Code de commande | 49032400 |
| Code 12NC | 912300024163 |
| Numérateur - Quantité par kit | 1 |
| Poids net (pièce) | 0,252 kg |
| Code EAN – Produit/Boîte | 8718699490324 |
| Conditionnement par carton | 1 |
| Codes EAN/UPC – Boîte | 8718699490324 |

