



# DynaVision Programmable Xtreme für SON

## HID-DV PROG Xt 70 SON C1 208-277V

HID-DynaVision Programmable Xtreme für SON-Lampen sind sehr robuste, programmierbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effiziente Lösung eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen eine sehr lange Lebensdauer erforderlich ist. Das Xtreme-Sortiment von Philips wurde speziell dazu entwickelt, weltweit rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten.

### Produkt Daten


<b>Betrieb und Elektrik</b>		<b>Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)</b>		80 °C	
Eingangsspannung	208-240-277 V	<b>Lichtregelung und Dimmen</b>			
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	<b>Steuerungsschnittstelle</b>			PROG
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz	<b>Mechanik und Gehäuse</b>			
Ableitstrom (max.)	0,7 mA	<b>Gehäuse</b>			C1
Einschaltstromweite	0,24 ms	<b>Genehmigung und Anwendung</b>			
Eingangsstrom (Nom)	0,39 A	<b>Überspannungsschutz (allgemein/ differenziell)</b>			EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL
Einschaltstrom (max.)	28 A	<b>Sicherheitsstandard</b>			IEC 607, 609, 926, 928 [Kein Standard für Entladungslampen-Treiber vorhanden Die in diesen Normen festgelegten Anforderungen sind zu verwenden, wenn sie als produktrelevant gelten.]
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	11	<b>Umweltnorm</b>			ISO 14001
<b>Verdrahtung</b>					
Kabellänge von Gerät zu Lampe	10 m				
Anschlusstyp	WAGO Serie 804				
<b>Temperatur</b>					
Umgebungstemperaturbereich	-30 °C bis 50 °C				

# DynaVision Programmable Xtreme für SON

<b>Zeichen &amp; Zertifikate</b>	F-Kennzeichnung CE Zeichen VDE-EMV Zertifikat ENEC Zertifikat
<b>Produktdaten</b>	
<b>Bestell-Produktname</b>	HID-DV PROG Xt 70 SON C1 208-277V
<b>Gesamtbezeichnung des Produkts</b>	HID-DV PROG Xt 70 SON C1 208-277V
<b>Gesamt-Produktcode</b>	871829121222500
<b>Bestellcode</b>	21222500

<b>Material-Nr. (12NC)</b>	913700678666
<b>Anzahl pro Verpackung</b>	1
<b>Nettogewicht (Einzelteil)</b>	0,950 kg
<b>EAN/UPC – Produkt/Kiste</b>	8718291212225
<b>Zähler – Pakete pro Außenkarton</b>	12
<b>EAN Umverpackung</b>	8718291212232

## Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 70 SON C1 208-277V	5,0 mm	65,0 mm	150,0 mm	135,9 mm	65,0 mm	46,8 mm

