



# DynaVision Programmable Xtreme für SON

## HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V

HID-DynaVision Programmable Xtreme für SON-Lampen sind sehr robuste, programmierbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effiziente Lösung eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen eine sehr lange Lebensdauer erforderlich ist. Das Xtreme-Sortiment von Philips wurde speziell dazu entwickelt, weltweit rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten.

### Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	208-240-277 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Ableitstrom (max.)	0,7 mA
Einschaltstromweite	0,24 ms
Eingangsstrom (Nom)	0.39 A
Einschaltstromstoß (Nom)	28 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	11

Verdrahtung	
Kabellänge von Gerät zu Lampe	10 m
Anschlussstyp	WAGO Serie 804

Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-30 °C bis 55 °C

Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)	
Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)	80 °C

Lichtregelung und Dimmen	
Steuerungsschnittstelle	PROG

Mechanik und Gehäuse	
Gehäuse	Q


Genehmigung und Anwendung	
Überspannungsschutz (allgemein/ differenziell)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL
Sicherheitsstandard	IEC 607, 609, 926, 928 [Kein Standard für Entladungslampen-Treiber vorhanden Die in diesen Normen festgelegten Anforderungen sind zu verwenden, wenn sie als produktrelevant gelten.]
Umweltnorm	ISO 14001

# DynaVision Programmable Xtreme für SON

<b>Zeichen &amp; Zertifikate</b>	F-Kennzeichnung CE Zeichen ENEC Zertifikat VDE-EMV Zertifikat
<b>Produktdaten</b>	
<b>Bestell-Produktname</b>	HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V
<b>Gesamtbezeichnung des Produkts</b>	HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V
<b>Gesamt-Produktcode</b>	871829166926500
<b>Bestellcode</b>	66926500

<b>Material-Nr. (12NC)</b>	913700693466
<b>Anzahl pro Verpackung</b>	1
<b>Nettogewicht (Einzelteil)</b>	0.820 kg
<b>EAN/UPC – Produkt/Kiste</b>	8718291669265
<b>Zähler – Pakete pro Außenkarton</b>	12
<b>EAN Umverpackung</b>	8718291669272

## Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

