



Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON

BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz

Ballasts cuivre/fer électromagnétiques encapsulés à utiliser avec un amorceur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON

Données du produit

Fonctionnement et électricité		Nom de produit complet	
Tension d'entrée	230 V	Nom de produit complet	BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz
Fréquence linéaire	50 Hz	Code EOC	871869674094100
Fréquence d'entrée	50 Hz	Code de commande	74094100
Câblage		Code 12NC	913700752526
Type de connecteur	Vis	Numérateur - Quantité par kit	1
Approbation et application		Poids net (pièce)	1,380 kg
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC	Code EAN - Produit/Boîte	8718696740941
Données du produit		Conditionnement par carton	6
Nom du produit de la commande	BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz	Codes EAN/UPC - Boîte	8718696740958

Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON

Schéma dimensionnel



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	108 mm	65 mm	53 mm	6,2 mm

