

# Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON

## BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz

Ballasts cuivre/fer électromagnétiques encapsulés à utiliser avec un amorçeur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON

### Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	230 V
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz

Câblage	
Type de connecteur	Vis

Approbation et application	
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC


Données du produit	
Nom du produit de la commande	BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz

Nom de produit complet	BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz
Code EOC	871869674100900
Code de commande	74100900
Code 12NC	913700752826
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	1,910 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8718696741009
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696741016

## Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON

### Schéma dimensionnel



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz	126 mm	108 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm

