



Focusline Applications Optiques

6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT

Lampes halogènes en quartz avec réflecteur intégral servant de système de condenseur à miroir efficace

Données du produit

Informations générales	
Culot	GZ6.35
Position de fonctionnement	P90/P15
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	50 h

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	840 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	3380 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	100

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	150 W
Tension (nom.)	15 V


Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Matériaux des lampes	Quartz ouvert aux UV

Finition du réflecteur	-
Forme de la lampe	R50

Données du produit	
Nom du produit de la commande	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F
Nom de produit complet	6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT
Code EOC	871150040971360
Code de commande	40971360
Code 12NC	924048218504
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,024 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8711500409713
Conditionnement par carton	50
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500419231

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	50 mm	42 mm

