



# TUV PL-S

## TUV PL-S 5W/2P 1CT/6X10BOX

Lampes à décharge compactes à culot simple à vapeur de mercure basse pression

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


### Données du produit

Informations générales	
Culot	G23
Durée de vie utile (nom.)	9 000 h
Données techniques de l'éclairage	
Dépréciation à la durée de vie utile	20 %
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	5,5 W
Courant lampe (nom.)	0,18 A
Tension (nom.)	35 V
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	3,0 mg
UV	
Rayonnement UV-C à 100 heures	1,2 W

Données du produit	
Nom du produit de la commande	TUV PL-S 5W/2P 1CT/6X10BOX
Nom de produit complet	TUV PL-S 5W/2P 1CT/6X10BOX
Code EOC	871150064248680
Code de commande	64248680
Code 12NC	927900504007
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	22,000 g
Code EAN – Produit/Boîte	8711500642486
Conditionnement par carton	60
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500642509

# TUV PL-S

## Schéma dimensionnel



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-S 5W/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	67 mm	83 mm	105 mm

## Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-S 5W/2P 1CT/6X10BOX

