



Purificación aire y agua

TUV PL-L 18W/4P 1CT/25

Lámparas de descarga de vapor de mercurio a baja presión de un solo terminal

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.


Datos del producto

| Información general | |
|-----------------------------------|---------------|
| Base del casquillo | 2G11 |
| Vida útil (nom.) | 9.000 hora(s) |
| Datos técnicos de la luz | |
| Depreciación en vida útil | 20 % |
| Operativos y eléctricos | |
| Consumo de energía | 18 W |
| Corriente de lámpara (nom.) | 0,375 A |
| Voltaje (nom.) | 58 V |
| Aprobación y aplicación | |
| Contenido de mercurio (Hg) (nom.) | 4,4 mg |
| UV | |
| Radiación UV-C en 100 h | 5 W |

| Datos de producto | |
|--|------------------------|
| Nombre de producto del pedido | TUV PL-L 18W/4P 1CT/25 |
| Nombre completo del producto | TUV PL-L 18W/4P 1CT/25 |
| Full EOC | 871150062492540 |
| Código de pedido | 62492540 |
| Código 12NC | 927903004007 |
| Cantidad por paquete | 1 |
| Peso neto (pieza) | 60,900 g |
| EAN/UPC - Producto/Caja | 8711500624925 |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 25 |
| Embalaje con código EAN/UPC | 8711500624932 |


Purificación aire y agua

Plano de dimensiones



| Product | D1 (max) | D (max) | A (max) | B (max) | C (max) |
|------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| TUV PL-L 18W/4P 1CT/25 | 18 mm | 39 mm | 195 mm | 220 mm | 225 mm |

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-L 18W/4P 1CT/25

