



TUV PL-L

TUV PL-L 24W/4P UNP/50

Lampes à décharge compactes à culot simple à vapeur de mercure basse pression

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	2G11
Durée de vie utile (nom.)	9 000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	TUV
Désignation de la couleur	- [Non précisé]
Dépréciation à la durée de vie utile	20 %

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	24 W
Courant lampe (nom.)	0,345 A
Tension (nom.)	87 V

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	2xT16


Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	4,4 mg

UV	
Rayonnement UV-C à 100 heures	7,6 W

Données du produit	
Nom du produit de la commande	TUV PL-L 24W/4P UNP/50
Nom de produit complet	TUV PL-L 24W/4P UNP/50
Code EOC	871150061294665
Code de commande	61294665
Code 12NC	927903204016
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	82,000 g
Code EAN - Produit/Boîte	8711500612946
Conditionnement par carton	50
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500612953


TUV PL-L

Schéma dimensionnel



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 24W/4P UNP/50	18 mm	39 mm	290 mm	315 mm	320 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-L 24W/4P UNP/50

