



# MASTER PL-C 4 Pin

## MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C – енергоефективна та компактна флуоресцентна лампа середньої потужності, яка зазвичай застосовується для загального освітлення в стельових світильниках: у магазинах, готелях, офісних будівлях. У порівнянні зі звичайними рішеннями розроблена компанією Philips перехідна технологія забезпечує оптимальну роботу лампи, покращує освітлення та підвищує ефективність виробу. 4-контактна модель розроблена для використання з електронним височастотним модулем регулювання з вбудованим попереднім нагріванням і поставляється з цоколем, що підключається/відключається.

### Попередження та безпека

- Техніко-електричні характеристики лампи залежать від умов експлуатації, як-от температура навколишнього середовища, робоче положення лампи та застосований височастотний модуль регулювання
- За частого вмикання/вимикання світла та в разі погано прогрітих електродів термін експлуатації ламп зменшується
- Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітрити приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

### Дані про продукцію

Загальна інформація	
Кришка-цоколь	G24Q-3 [G24q-3]
Номінальний термін експлуатації	10 000 година (-н)
Світлотехнічні	
Код кольору	840 [CCT of 4000K]
Світловий потік	1 800 lm
Позначення кольору	Холодний білий (CW)
Корельована колірна температура (ном.)	4000 K
Світловіддача (ном.)	67 lm/W


Індекс кольоропередачі (CRI)	82
Експлуатаційні й електричні	
Споживання енергії	26,0 W
Струм у лампі (ном.)	0,335 A
Елементи керування й затемнення	
Можливість регулювання яскравості	Так
Затвердження й застосування	
Вміст ртуті (ном.)	1,4 mg

# MASTER PL-C 4 Pin

Споживання енергії кВт/1000 год	29 kWh
<b>Дані про виріб</b>	
Назва замовленого виробу	MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX
Повна назва виробу	MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX
Повний код виробу	871150062336200
Код замовлення	927907384002


Номер матеріалу (12NC)	927907384002
Чисельник — кількість в упаковці	1
EAN/UPC - Product/Case	8711500623362
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	50
EAN/UPC - корпус	8711500716057

## Розміри




Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,5 mm	149,0 mm	163,9 mm

## Фотометричні дані




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

## Термін служби



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

## MASTER PL-C 4 Pin

### Термін служби



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

