



# MASTER TL-D Super 80 long. Especiales



## MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25

La MASTER TL-D Super 80 ofrece más lúmenes por vatio y mejor reproducción del color que los tubos fluorescentes de colores estándar. Además, tiene un menor contenido de mercurio. La lámpara se puede utilizar en luminarias TL-D existentes.

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referencia de medición de flujo	Sphere
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	15.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Flujo luminoso	3.200 lm
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	84 lm/W
Designación de color	Luz natural fría
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,313
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,337
Temperatura de color correlacionada (Nom)	6500 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	80

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	36,8 W

Corriente de lámpara (nom.)	0,440 A
-----------------------------	---------

Controles y regulación	
Regulable	Si

Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	T8

Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	1,7 mg
Consumo energético kWh/1000 h	37 kWh
Número de registro EPREL	423386


Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25
Nombre completo del producto	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25

# MASTER TL-D Super 80 long. Especiales

Full EOC	871150063207440
Código de pedido	63207440
Código 12NC	927921086544
Código local	PHTLD3686
Cantidad por paquete	1
Peso neto (pieza)	135,000 g


EAN/UPC - Producto/Caja	8711500632074
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25
Embalaje con código EAN/UPC	8711500632081

## Plano de dimensiones




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

## Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25

## Vida útil




Life expectancy diagram - 3 hour cycle



Life expectancy diagram - 12 hour cycle

# MASTER TL-D Super 80 long. Especiales

## Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25

