



# TL5 Essential HE Super 80

## 28 W G5 Cool white Linear fluorescent tube

Philips TL5 Essential Super80 es una nueva lámpara fluorescente que ofrece a los usuarios de hogares y usuarios finales profesionales una solución de iluminación miniaturizada y estética con alta confiabilidad y a un precio bajo.

### Advertencias y seguridad

- Vida útil de 20.000 horas (50 % punto de supervivencia, ciclo de 3 horas) con balasto de precalentamiento que cumple con ENEC. El rendimiento de la vida útil puede variar con balastos que no cumplen con ENEC.


### Datos del producto

Información general		Controles y atenuación	
Tapa-base	G5	Regulable	No
Vida útil nominal	15.000 hora(s)		
Información técnica sobre la luz		Mecánica y carcasa	
Código de color	840 [CCT of 4000K]	Forma del foco	T5
Flujo luminoso	2.900 lm		
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	94 lm/W	Aprobación y aplicación	
Designación de color	Blanco frío (CW)	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	2,0 mg
Temperatura de color correlacionada	4000 K	Consumo de energía kWh/1000 h	31 kWh
Índice de producción de color (IRC)	82		
Operación y aspectos eléctricos		Información del producto	
Consumo de energía	27,8 W	Nombre del producto del pedido	28 W G5 Cool white Linear fluorescent tube
Corriente de la lámpara (nominal)	0,170 A	Nombre del producto completo	28 W G5 Cool white Linear fluorescent tube
		Full EOC	871150057045155
		Código del pedido	927926784058
		N.º de material (12NC)	927926784058
		Numerador SAP: cantidad por paquete	1
		Peso neto (pieza)	87,000 g

## TL5 Essential HE Super 80


EAN/UPC: producto/caja	8711500570451
Numerador: paquetes por caja externa	40
EAN/UPC - Caja	8711500570468

### Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
28 W G5 Cool white Linear fluorescent tube	17,0 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm

### Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL5 Essential 28W/840 1SL/40

