

MASTER TL5 HE HO Secura



MASTER TL5 HO SECURA 54W/840 UNP/40

Cette lampe TL5 Flux Renforcé Secura (diamètre de tube de 16 mm) est dotée d'une couche de protection qui retient le verre et les composants de la lampe au cas où celle-ci se casserait accidentellement. La lampe est aisément reconnaissable à son anneau bleu sur une extrémité. Les applications sont tous les endroits où les bris de verre peuvent entraver l'activité et influencer sur la sécurité des produits et des personnes, comme par exemple dans l'industrie alimentaire. Cette lampe est conforme aux réglementations HACCP et certifiée HACCP.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.
- Pour garantir l'intégrité de la couche de protection, il est fortement conseillé de remplacer les lampes Secura avant d'atteindre la fin de la durée de vie spécifiée de la lampe (à 50 % de mortalité et cycle d'allumage de 3 heures), sans la dépasser.

Données du produit

Informations générales		Température de couleur corrélée (nom.)	
Culot	G5	Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Référence de mesure de flux	Sphere	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Consommation électrique	53,8 W
Flux lumineux	4 425 lm	Courant lampe (nom.)	0,455 A
Efficacité lumineuse (nominale)	83 lm/W	Commandes et gradation	
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Coordonnée chromatique X	0,38		
Coordonnée chromatique Y	0,38		

MASTER TL5 HE HO Secura

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe T5

Approbation et application


Classe d'efficacité énergétique G
 Taux de mercure (Hg) (nom.) 1,2 mg
 Consommation d'énergie kWh/1 000 h 54 kWh
 Numéro d'enregistrement EPREL 423566

Données du produit

Nom du produit de la commande MASTER TL5 HO Secura 54W/840 UNP/40


Nom de produit complet	MASTER TL5 HO SECURA 54W/840 UNP/40
Code EOC	871150095231855
Code de commande	95231855
Code 12NC	927929184018
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	143,280 g
Code EAN – Produit/Boîte	8711500952318
Conditionnement par carton	40
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500952325

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Secura 54W/840 UNP/40	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm


Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Secura 54W/840 UNP/40

MASTER TL5 HE HO Secura

Durée de vie



Life expectancy diagram - 3 hour cycle



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Secura 54W/840 UNP/40

Life expectancy diagram - 12 hour cycle

