



# Actinique BL

## Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC

Lampes fluorescentes tubulaires à vapeur de mercure à basse pression

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	G5
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	10 000 h
Durée de vie utile (nom.)	5 000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	10
Désignation de la couleur	Actinic
Coordonnée chromatique X	222
Coordonnée chromatique Y	210
Dépréciation UV à 1000 heures	25 %
Dépréciation UV à 2000 heures	35 %
Dépréciation UV à 500 heures	17 %

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	7,1 W
Courant lampe (nom.)	0,145 A
Tension (nom.)	56 V

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	T16

Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	4,4 mg

UV	
Rayonnement UV-A 100 heures (CEI)	1,60 W


  

Données du produit	
Nom du produit de la commande	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC
Nom de produit complet	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC
Code EOC	871150026042027
Code de commande	26042027
Code 12NC	928001001030
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	25,300 g
Code EAN - Produit/Boîte	8711500260420
Conditionnement par carton	250
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500260444


# Actinique BL

## Schéma dimensionnel

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293 mm	302,5 mm



## Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC

