



Schwarzlicht TL Mini

TL 8W BLB 1FM/10X25CC

Die Schwarzlicht TL-Mini mit 16 mm Röhrendurchmesser besteht aus schwarzlichtblauem (dunkelblauem) Glas, das für UVA-Strahlung durchlässig ist, praktisch aber kein sichtbares Licht passieren lässt. Sie eignet sich deshalb ideal für eine schnelle Überprüfung UV-reflektierender Materialien. Insbesondere dient sie zu Analyse Zwecken in unterschiedlichen Bereichen und erlaubt die Schaffung von Spezialeffekten in der Unterhaltungsbranche.

Hinweise


- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Produktdaten	
Socket	G5	Bestell-Produktname	TL 8W BLB 1FM/10X25CC
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	10.000 Stunde(n)	Gesamtbezeichnung des Produkts	TL 8W BLB 1FM/10X25CC
Lichttechnische Daten		Gesamt-Produktcode	871150095104527
Farbcode	108 [08 lead free glass]	Bestellcode	95104527
Lichtfarbe	Schwarzlicht-Blau	Material-Nr. (12NC)	928001010803
Betrieb und Elektrik		Anzahl pro Verpackung	1
Systemleistung	7,1 W	Nettogewicht (Einzelteil)	25,300 g
Lampenstrom (Nom)	0,145 A	EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500951045
Spannung (Nom)	56 V	Zähler - Pakete pro Außenkarton	250
Mechanik und Gehäuse		EAN Umverpackung	8711500951038
Kolbenform	T5		


Schwarzlicht TL Mini

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 8W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - TL 8W BLB 1FM/10X25CC

