



# MASTER TL-D 90 De Luxe



## MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 1SL/10

Cette lampe TL-D fait ressortir la richesse, la profondeur et la beauté des couleurs de manière naturelle. Elle est donc particulièrement adaptée pour les applications où une très bonne reconnaissance des couleurs est nécessaire : les salles de premiers soins et de traitement dans les hôpitaux, les salles d'impression, les bijouteries, les cabinets de dentistes, les salons de coiffure, les musées et les magasins

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Référence de mesure de flux	Sphere
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15 000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	965 [CCT of 6500K]
Flux lumineux	1 150 lm
Efficacité lumineuse (nominale)	62,5 lm/W
Désignation de la couleur	Lumière naturelle froide
Coordonnée chromatique X	0,313
Coordonnée chromatique Y	0,337
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K

Indice de rendu de couleur (IRC)	93
----------------------------------	----

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	18,4 W
Courant lampe (nom.)	0,360 A

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	T8

Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G

# MASTER TL-D 90 De Luxe


Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,7 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	19 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423521

## Données du produit

Nom du produit de la commande	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10
Nom de produit complet	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 1SL/10
Code EOC	871150088846425
Code de commande	88846425


Code 12NC	928043596581
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	71,000 g
Code EAN – Produit/Boîte	8711500888464
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500888471

## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm



## Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10


# MASTER TL-D 90 De Luxe

## Durée de vie



Life expectancy diagram - 12 hour cycle

Life expectancy diagram - 3 hour cycle



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10

