



# TUV T8

## TUV 75W HO 1SL/6

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten


Allgemeine Informationen	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nutzlebensdauer (Nom)	9.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Strahlungsrückgang bei Nutzlebensdauer	15 %
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	75 W
Lampenstrom (Nom)	0.835 A
Spannung (Nom)	110 V
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	2,0 mg
UV	
UV-C-Strahlung bei 100 Std.	27,8 W

Produktdaten	
Bestell-Produktname	TUV 75W HO 1SL/6
Gesamtbezeichnung des Produkts	TUV 75W HO 1SL/6
Gesamt-Produktcode	871150061851110
Bestellcode	61851110
Material-Nr. (12NC)	928049404003
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	135,000 g
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500618511
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8711500618528


# TUV T8

## Abmessungsskizzen

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 75W HO 1SL/6	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm



## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - TUV 75W HO 1SL/6

