



# MASTERColour CDM MW Eco



## MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40

Lámparas de haluros metálicos cerámicas con bombilla exterior tubular transparente o elipsoidal revestida, hechas a medida para sustituir y mejorar el rendimiento de las lámparas de haluros metálicos de cuarzo en equipos existentes.

### Advertencias y seguridad

- Para su uso con equipos de control diseñados para lámparas de mercurio o lámparas de sodio de alta presión con arrancador externo
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto sobre la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.
- El tiempo de reencendido en caliente puede alcanzar los 15 minutos, por tanto se recomiendan arrancadores T15.

### Datos del producto

#### Información general

Base del casquillo	E40
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Referencia de medición de flujo	Sphere
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	30.000 hora(s)

#### Datos técnicos de la luz

Código de color	842 [CCT of 4200K]
Flujo luminoso	20.500 lm
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	90 lm/W
Designación de color	Blanco frío (CW)
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,371

Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,366
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4200 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	89

#### Operativos y eléctricos

Consumo de energía	228,5 W
Voltaje (nom.)	117 V

#### Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

# MASTERCoulour CDM MW Eco

## Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Recubierto de vidrio
Material de bombilla	Vidrio duro
Forma de la bombilla	B90

## Aprobación y aplicación


Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	32 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	32,0 mg
Consumo energético kWh/1000 h	229 kWh
Número de registro EPREL	473318

## Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MASTERCoulour CDM-E MW eco 230W/842 E40
-------------------------------	--



Nombre completo del producto	MASTERCoulour MW eco MASTERCoulour CDM-E MW eco 230W/842 E40
Full EOC	871869659664700
Código de pedido	59664700
Código 12NC	928070419830
Cantidad por paquete	1
Peso neto (pieza)	158,000 g
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696596647
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8718696596654

## Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
MASTERCoulour CDM-E MW eco 230W/842 E40	91 mm	226 mm

## Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - MASTERCoulour CDM-E MW eco 230W/842 E40

Spectral Power Distribution Colour - MASTERCoulour CDM-E MW eco  
230W/842 E40

# MASTERColour CDM MW Eco

## Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40

MASTERColour CDM MW eco /842

