



MASTER MHN-LA

MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH

Lampes à halogénure métallisé et à quartz compactes, à double pincement

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	X528
Position de fonctionnement	P5 [Parallèle +/-5 D ou horizontale (HOR)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15 000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	842 [CCT of 4200K]
Efficacité lumineuse (nominale)	92,00 lm/W
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Coordonnée chromatique X	366
Coordonnée chromatique Y	370
Température de couleur corrélée (nom.)	4200 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	70
Longueur d'arc O (nom.)	40,5 mm

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	1 040,0 W
Tension (nom.)	125 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	TD40


Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	112 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	1144 kWh

Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH
Nom de produit complet	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH
Code EOC	871150020078500
Code de commande	20078500
Code 12NC	928073005130
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	141,000 g

MASTER MHN-LA


Code EAN – Produit/Boîte	8718291548232
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500200785

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	O	X	A
MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	40 mm	40,5 mm	35 mm	286 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH

Durée de vie



LDLE_MHN-LA_0001-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH

