



# HPI-T

## HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

Lampes à halogénure métallisé et à quartz avec ampoule externe transparente

### Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- Pour une utilisation avec un appareillage de contrôle conçu pour les lampes au mercure à haute pression
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E40
Position de fonctionnement	P75 [Parallèle +/-75 D ou horizontale (HOR)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	12 000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	646 [CCT of 4600K]
Efficacité lumineuse (nominale)	95 lm/W
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Coordonnée chromatique X	375
Coordonnée chromatique Y	385
Température de couleur corrélée (nom.)	4200 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	63
Longueur d'arc O (nom.)	89 mm

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	1 980 W

Tension (nom.)	130 V
----------------	-------

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T100

Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	155 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	2178 kWh


Données du produit	
Nom du produit de la commande	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4
Nom de produit complet	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4
Code EOC	871150018376745
Code de commande	18376745

# HPI-T

Code 12NC	928073609231
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	569,000 g
Code EAN - Produit/Boîte	8711500183767


Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500183774

## Schéma dimensionnel




Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	101,5 mm	89 mm	290 mm	430 mm

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

## Durée de vie



LDLE\_HPI-THW\_0003-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

