



# MASTER MHN-SA

## MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V

Lampes à halogénure métallisé et à quartz compactes, à double pincement

### Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	(P)SFC
Position de fonctionnement	P15 [Parallèle +/-15 D ou horizontale (HOR)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	6 100 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	956 [CCT of 5600K]
Efficacité lumineuse (nominale)	86 lm/W
Désignation de la couleur	Lumière naturelle
Coordonnée chromatique X	330
Coordonnée chromatique Y	339
Température de couleur corrélée (nom.)	5600 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	86
Longueur d'arc O (nom.)	25 mm

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	1 800,0 W
Tension (nom.)	120 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	TD40


Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	87 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	1980 kWh

Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V
Nom de produit complet	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V
Code EOC	871150020075400
Code de commande	20075400
Code 12NC	928078415130
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,219 kg

# MASTER MHN-SA


Code EAN – Produit/Boîte	8718291548263
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500200754

## Schéma dimensionnel




Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	41 mm	25 mm	364 mm

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V

## Durée de vie



LDLE\_MHN-SA\_0004-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V

